

Garant**Paire de gants de soudeur, Taille des gants: 11****Données de commande**

N° commande	094101 11
GTIN	4062406129811
Classe d'article	01H

Description**Exécution:**

GARANT – Gants de soudeur en cuir de chevreau pleine fleur avec un design GARANT attractif. Finition de haute qualité et coupe anatomique pour une sensation maximale aux doigts lors du guidage de l'anode pendant le soudage tout en assurant une bonne protection. L'intérieur de la manchette est en tissu de lin pour un confort élevé et une excellente absorption de la transpiration. Idéal pour le soudage WIG.

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Description technique

Type de gants	Gants pour soudeurs
Catégorie de protection	Catégorie III
Taille des gants	11
Propriété des gants	Résistance à la flamme, niveau 4

Propriété des gants	Sans silicone
Utilisation	réutilisable
Longueur	350 mm
Epaisseur	0,8
Matériau support	Cuir de chevreau
Variante de revêtement	Aucun revêtement
Poids	157 g
Matière	Cuir de caprin pleine fleur
EN 388	2111X
EN 407	412X4X
EN 12477	Type B
Procédé de soudage	WIG
Couleur	blanc/brun
Norme	EN 407
Type de produit	Gants pour soudeurs