

Garant**Paire de gants de soudeur, Taille des gants: 10****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 094116 10 |
| GTIN | 4062406129835 |
| Classe d'article | 01H |

Description**Exécution:**

GARANT – Gants de soudeur en croûte de vache avec un design GARANT attractif. Finition de haute qualité, avec des coutures 100% sans polyester, et une forme anatomique pour une bonne sensibilité pendant le soudage. L'intérieur de la manchette est en tissu de lin pour un confort élevé et une excellente absorption de la transpiration. Idéal pour le soudage MIG/MAG.

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci!

Description technique

| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| Type de gants | Gants pour soudeurs |
| Taille des gants | 10 |
| Catégorie de protection | Catégorie III |
| Propriété des gants | Résistance à la flamme, niveau 4 |
| Propriété des gants | Sans silicone |

| | |
|------------------------|---------------------|
| Utilisation | réutilisable |
| Longueur | 350 mm |
| Epaisseur | 0,8 |
| Matériau support | Croûte de bovin |
| Variante de revêtement | Aucun revêtement |
| Poids | 230 g |
| Matière | Croûte de bovin |
| EN 388 | 4142X |
| EN 407 | 413X4X |
| EN 12477 | Type A |
| Procédé de soudage | MIG/MAG |
| Couleur | blanc/brun |
| Norme | EN 407 |
| Type de produit | Gants pour soudeurs |