

Garant**Paire de gants de soudeur, Taille des gants: 11****Données de commande**

N° commande	094116 11
GTIN	4062406129842
Classe d'article	01H

Description**Exécution:**

GARANT – Gants de soudeur en croûte de vache avec un design GARANT attractif. Finition de haute qualité, avec des coutures 100% sans polyester, et une forme anatomique pour une bonne sensibilité pendant le soudage. L'intérieur de la manchette est en tissu de lin pour un confort élevé et une excellente absorption de la transpiration. Idéal pour le soudage MIG/MAG.

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci!

Description technique

Catégorie de protection	Catégorie III
Type de gants	Gants pour soudeurs
Taille des gants	11
Propriété des gants	Résistance à la flamme, niveau 4
Propriété des gants	Sans silicone

Utilisation	réutilisable
Longueur	350 mm
Epaisseur	0,8
Matériau support	Croûte de bovin
Variante de revêtement	Aucun revêtement
Poids	230 g
Matière	Croûte de bovin
EN 388	4142X
EN 407	413X4X
EN 12477	Type A
Procédé de soudage	MIG/MAG
Couleur	blanc/brun
Norme	EN 407
Type de produit	Gants pour soudeurs