

ejendals

Paire de gants de soudeur Tegera® 126A, Taille des gants: 9



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 094123 9 |
| GTIN | 7340118312330 |
| Classe d'article | 04R |

Description

Exécution:

Tegera® 126A. Gants de soudeur sans doublure offrant une **sensibilité exceptionnelle** (sensibilité aux extrémités des doigts 5 suivant EN 420) et un excellent ajustement. Pouce renforcé et coutures renforcées de fibres de Kevlar® pour une utilisation dans des environnements de travail exigeants. Résistants à une chaleur par contact de 100 °C.

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Description technique

| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| Type de gants | Gants pour soudeurs |
| Catégorie de protection | Catégorie III |
| Taille des gants | 9 |
| Propriété des gants | Résistance à la flamme, niveau 4 |
| Utilisation | réutilisable |

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Longueur | 310 mm |
| Matériau support | Cuir de caprin pleine fleur |
| Variante de revêtement | Aucun revêtement |
| Contenu | 12 |
| Matière | Cuir de caprin pleine fleur |
| Applications | Heavy Duty |
| Chaleur de contact jusqu'à | 100 °C |
| EN 388 | 2111X |
| EN 407 | 412X4X |
| EN 12477 | Type B |
| Procédé de soudage | WIG |
| Couleur | jaune / blanc |
| Norme | EN 407 |
| Type de produit | Gants pour soudeurs |