

## ejendals

### Paire de gants de soudeur Tegera® 126A, Taille des gants: 10



#### Données de commande

N° commande	094123 10
GTIN	7340118312255
Classe d'article	04R

#### Description

##### Exécution:

**Tegera® 126A.** Gants de soudeur sans doublure offrant une **sensibilité exceptionnelle** (sensibilité aux extrémités des doigts 5 suivant EN 420) et un excellent ajustement.

Pouce renforcé et coutures renforcées de fibres de Kevlar® pour une utilisation dans des environnements de travail exigeants. Résistants à une chaleur par contact de 100 °C.

##### Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

#### Description technique

Catégorie de protection	Catégorie III
Type de gants	Gants pour soudeurs
Taille des gants	10
Propriété des gants	Résistance à la flamme, niveau 4
Utilisation	réutilisable

Longueur	310 mm
Matériau support	Cuir de caprin pleine fleur
Variante de revêtement	Aucun revêtement
Contenu	12
Matière	Cuir de caprin pleine fleur
Applications	Heavy Duty
Chaleur de contact jusqu'à	100 °C
EN 388	2111X
EN 407	412X4X
EN 12477	Type B
Procédé de soudage	WIG
Couleur	jaune / blanc
Norme	EN 407
Type de produit	Gants pour soudeurs