



Lampes de travail COLOUR MATCH, Type: PEN



Données de commande

N° commande	081513 PEN
GTIN	5708997351178
Classe d'article	08C

Description

Exécution:

COLOUR MATCH. LED spéciales présentant une valeur CRI élevée pour un **rendu parfait des couleurs** et une très longue durée de vie. Parfaite pour tous les travaux de peinture, de polissage, de nettoyage et de préparation. Conçue pour une utilisation dans les ateliers de peinture. **Lentille en verre interchangeable** et résistante à tous les types de solvants, y compris en cas de nettoyage quotidien. **MATCHPEN.** Petite lampe stylo portable avec fonction de focalisation pour un éclairage concentré et focalisé entre 10° et 70°. Idéale pour la détection d'éraflures et de traces d'abrasion lors de contrôles qualité.

Fonctionnement:

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec 2 piles AAA.

Description technique

Puissance	couleur vraie
Nombre de piles incluses	2
Flux lumineux	100 lm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Type de pile	Micro, AAA
Largeur totale	16 mm
Durée d'éclairage	2 h

Indice de protection IP	IP 54
Valeur CRI	95
Longueur totale	150 mm
Poids	60 g
Zone ATEX	aucune
Référence fabricant	MINI
Type de produit	Lampes de travail

Accessoires

Piles lithium-métal Format international LR3	081559 LR3
Piles alcalines au manganèse Format international LR3	081552 LR3
Piles alcalines au manganèse Format international LR3	081551 LR3
Piles alcalines au manganèse Format international LR3	081561 LR3
Piles alcalines au manganèse Format international LR3	081554 LR3
Piles alcalines au manganèse Format international LR3	081553 LR3