



## Pulvérisateur sous pression avec 2 gicleurs différents, Type: 2



### Données de commande

N° commande	083515 2
GTIN	2050001652898
Classe d'article	08H

### Description

#### Exécution:

Réceptacle en plastique de haute qualité. Poignée pratique pour mise sous pression. **Gicleur** réglable, du brouillard au jet ciblé.

2 gicleurs disponibles en **longueurs différentes, vaporise dans n'importe quelle position**, avec joint Viton. Avec levier de verrouillage pour fonction de pulvérisation continue.

#### Utilisation:

Résistant aux liquides **à base de solvants** courants, aux hydrocarbures (nettoyants pour freins), aux huiles minérales et aux graisses. **Ne convient pas pour les liquides agressifs** qui pourraient endommager le joint Viton.

### Description technique

Matériau joint	Viton
Matériau de la tête de pulvérisation	PA
Matériau gicleur	Laiton
Capacité	2 l
Pression de service max.	3 bar

Type de produit

Flacon vaporisateur

---

## Accessoires

Jeu de pièces pour pulvérisateurs sous pression 083515

083513