

## HEDI

### Enrouleur de câble plastique, Type: 40B2



#### Données de commande

N° commande	081125 40B2
GTIN	
Classe d'article	08B

#### Description

##### Exécution:

Les enrouleurs de câbles Hedi® sont synonymes de qualité "Made in Germany" et de longévité. Le corps de l'enrouleur est spécialement conçu pour un guidage de câble optimisé. L'interrupteur d'arrêt de rotation intégré empêche toute rotation accidentelle de l'enrouleur. Tous les enrouleurs de câbles sont équipés de disjoncteurs thermiques. Avec couvercles à fermeture automatique. Pour une utilisation **permanente** à l'extérieur. Conforme à DGUV I 203-005 (anciennement BGI 600).

Câble blindé PU Plus.

**Section de câble 2,5 mm. Protection des personnes PRCD-S** montée sur le câble. Courant de déclenchement nominal 30 mA, temps de déclenchement ≤ 30 ms.

##### Fonctionnement:

IP44: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de corps étrangers de  $\varnothing > 1$  mm, mais les outils et fils doivent être tenus à l'écart.

#### Description technique

Type	40B2
Longueur câble	40 m

Matériau câble	Câble blindé
Tension	250 V
Puissance nominale déroulé	3500 (16 A) W
Conception du câble	3G2,5
Classe de câble	H07BQ-F
Indice de protection IP	IP 44
antichocs et protection contre les projections d'eau	Catégorie 2 (K2) suivant BGI
Matériau boîtier	Plastique
Nombre de prises	3
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Système de diagnostic disponible	oui
Type de produit	Enrouleurs de câble