

## HEDI

### Enrouleur de câble plastique pour F, B, PL et CZ, Type: 25B2



#### Données de commande

N° commande	081138 25B2
GTIN	
Classe d'article	08B

#### Description

##### Exécution:

Les enrouleurs de câbles Hedi® sont synonymes de qualité "Made in Germany" et de longévité. Le corps de l'enrouleur est spécialement conçu pour un guidage de câble optimisé. L'interrupteur d'arrêt de rotation intégré empêche toute rotation accidentelle de l'enrouleur. Tous les enrouleurs de câbles sont équipés de disjoncteurs thermiques.

Robuste enrouleur de câble en plastique antichocs avec **protection contre la surchauffe.**

- **Fiche CEE de 400 V et 16 A.**
- **Prise CEE 400 V/16 A avec couvercle à fermeture automatique.**
- **Deux prises de sécurité standard de 250 V avec couvercles à fermeture automatique.**
- **Section de câble 2,5 mm.**

**Agréées pour une utilisation permanente à l'extérieur et dans des pièces humides.**

Avec prises 250 V pour les **pays suivants: F, B, PL et CZ. Section de câble 2,5 mm.**

Câble blindé PU Plus.

##### Fonctionnement:

IP44: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de corps étrangers de  $\varnothing > 1$  mm, mais les outils et fils doivent être tenus à l'écart.

#### Description technique

Type	25B2
Nombre de prises 400 V/16 A	1
Tension	400 V
Longueur câble	25 m
Nombre de prises 230 V	2
Classe de câble	H07BQ-F
Conception du câble	5G2,5
Matériau câble	Câble blindé
Puissance nominale déroulé	5500 (16 A) W
Indice de protection IP	IP 44
Matériau boîtier	Plastique
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Type de produit	Enrouleurs de câble