

Garant
Tarauts machine pour trous débouchants, non revêtu, MF: M30X2,5

Données de commande

N° commande	130000 M30X2,5
GTIN	4062406130565
Classe d'article	10N

Description
Remarque(s):

Délai de livraison: 28 jours calendaires

Quantité minimum de commande : 1 pc.

Fabrication spéciale – reprise impossible

Description technique

Longueur totale L	180 mm
Pas de filetage	2,5 mm
Filetage Ø	30 mm
Ø queue D _s	22 mm
Carré corps □	18 mm
Nombre de goujures	4
Type d'outils	HSS E
Nombre de dents Z	4
Type de filetage	MF
Classe de tolérance	ISO 1 4H
Classe de tolérance	ISO 1X 4HX
Classe de tolérance	ISO 2 6H
Classe de tolérance	ISO 2X 6HX

Classe de tolérance	6H +0,05
Classe de tolérance	ISO 3 6G
Classe de tolérance	ISO 3X 6GX
Classe de tolérance	7H
Classe de tolérance	7HX
Classe de tolérance	7G
Classe de tolérance	7GX
Classe de tolérance	6H +0,10
Classe de tolérance	6H +0,20
Ø perçage	27,5 mm
Profondeur de filetage	90 mm
Norme	DIN 376
Taille de filetage	M30×2,5
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	DIN 13
Entrée	B
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe	droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud