



Etabli avec 3 tiroirs et 2 portes battantes, Long. plan de travail: 2000mm



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 929560 2000 |
| GTIN | 4062406130053 |
| Classe d'article | 92W |

Description

Exécution:

- **Plan de travail 40 mm d'épaisseur, robuste en bois de hêtre multiplis, vernis incolore UV.**
- **Bâti - Tôle d'acier soudée.**
- **Tiroirs en tôle d'acier avec galets en Delrin.**
- **Portes en tôle d'acier, avec poignée en plastique, angle d'ouverture de 180° et charnières avec rabattement automatique.**
- **Serrure à cylindre centrale avec 2 clés.**

Placement:

Hauteur frontale des tiroirs (centre): 180; 180; 180

Hauteur de porte (gauche) mm: 540

Hauteur de porte (droite): 540

Accessoire(s):

Tablettes correspondantes, voir 929581.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, façades anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre, tablettes et plateaux de rangement galvanisés.**

Remarque(s):

Autres façades possibles: gris clair RAL 7035, bleu signal RAL 5005. Pas de teintes spéciales possibles.

Description technique

| | |
|---------------------------|--------|
| Hauteur de porte (droite) | 540 mm |
|---------------------------|--------|

| | |
|---|--|
| Largeur bâti | 1775 mm |
| Hauteur | 850 mm |
| Longueur plan de travail | 2000 mm |
| Nombre de tiroirs | 3 |
| Hauteur de porte (gauche) | 540 mm |
| Epaisseur plan de travail | 40 mm |
| Poids | 117 kg |
| Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois) | 900 kg |
| Profondeur bâti | 630 mm |
| Matériau plan de travail | Hêtre multiplis |
| Profondeur plan de travail | 700 mm |
| Surface plan de travail | vernis incolore |
| Etabli à fermeture centrale | oui |
| Largeur utile des tiroirs | 490 mm |
| Rangée d'établis | non – dépassement du plan trop important |
| Profondeur utile des tiroirs | 520 mm |
| Epaisseur du matériau | 1,5 mm |
| Hauteur établi | 850 mm |
| Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles | 100 kg |
| Epaisseur plan de travail | 40 mm |
| Extraction des tiroirs (partielle/totale) | 90 % |
| Angle d'ouverture de porte | 180 degré |
| Réglage en hauteur | 20 mm |
| Serrure à cylindre | Cylindre modulaire |
| Couleurs disponibles | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 |
| Type de produit | Etabli |

Accessoires

Logement de cylindre 225-010-9 sans barillet extractible

914202