

ejendals

Paire de gants Tegera® 882, Taille des gants: 9



Données de commande

N° commande	094366 9
GTIN	7392626040212
Classe d'article	04R

Description

Exécution:

Tegera® 882. Gants synthétiques à revêtement intégral en mousse nitrile offrant une bonne préhension. Grâce à leur ajustement serré et à leur bonne sensibilité aux extrémités des doigts, ces gants sont particulièrement bien adaptés aux applications de mécanique de précision dans des **environnements humides ou huileux. Chaleur par contact jusqu'à 100 °C.**

Norme:

EN 388; EN 420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Description technique

Taille des gants	9
Catégorie de protection	Catégorie II
Type de gants	Gants multi-usages
Contenu	12

EN 388:2016	4121X
EN 407	X1XXXX
Matériau support	Nylon
Revêtement	Mousse nitrile
Variante de revêtement	Revêtement complet
Applications	Polyvalents
Applications	Précision
Couleur	noir
Tricot technologique	15G
Chaleur de contact jusqu'à	100 °C
Utilisation	réutilisable
Type de produit	Gants multi-usages