

**Pige de contrôle individuelle, acier inoxydable Classe de tolérance 1, Type: 0****Données de commande**

N° commande	483914 0
GTIN	2050002038370
Classe d'article	48A

**Description****Exécution:**

Pige de contrôle en acier inoxydable, trempé (58-62 HRC) et revenu. Surfaces rectifiées et rodées. A partir de  $\varnothing$  1,50, marquage sur l'enveloppe; à partir de  $\varnothing$  3,00, marquage sur la face avant. A partir de  $\varnothing$  1,00, un côté chanfreiné.

**Remarque(s):**

Lors de la commande, **indiquer également le  $\varnothing$  souhaité**, p. ex. 483914 réf. 5 **10,08**.

**Description technique**

Longueur des piges	40 mm
Pas	0,01 mm
Dim. nominales	0,3 - 0,49 mm
Étalonnage	L5
Norme	DIN 2269
Type de produit	Piges de contrôle

**Services**

Étalonnage DAkkSPige de contrôle $\varnothing$ maximal 20	028260 20
ÉtalonnagePiges de contrôle $\varnothing$ maximal 20	028240 20