



## Lampe de travail sans fil à LED, Type: MINI-PRO



### Données de commande

N° commande	081516 MINI-PRO
GTIN	5708997356920
Classe d'article	08C

### Description

#### Exécution:

**Lampe de travail sans fil à LED** haute performance avec une puissance lumineuse élevée, crochet de suspension pivotant et rabattable et puissant aimant adhésif. Nouvelle génération de la version **MINI-MAG**, éclairage principal et ponctuel puissant, avec indication de l'état de charge à l'avant.

**Technologie à LED COB hautes performances** pour un éclairage extrêmement clair et **homogène des surfaces avec deux niveaux de luminosité.**

Variateur de lumière progressif.

#### Fonctionnement:

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

#### Livraison:

Avec câble de charge USB.

### Description technique

Ampoule	Module LED
Nombre de batteries incluses	1

Capacité de la batterie	1,2 Ah
Type de batterie	Lithium-ion
Flux lumineux	20 - 200 lm
Tension de la batterie	3,7 V
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Durée d'éclairage	2 - 20 h
Longueur totale	202 mm
Indice de protection IP	IP 54
Largeur totale	40 mm
Poids	143 g
Zone ATEX	aucune
Référence fabricant	MINIMAG PRO
Type de produit	Lampes de travail

---

## Accessoires

Batterie Li-ion Capacité de la batterie 1200 mAh	081431 1200
--	-------------