



Lampe de surface Area à LED, 230 V, Puissance absorbée: 65W



Données de commande

N° commande	081267 65
GTIN	5708997356371
Classe d'article	08C

Description

Exécution:

Eclairage sans ombres ni reflets avec diffusion élevée de la lumière.

Lampe de travail à 360° hautes performances avec prise de sécurité. La lampe peut être accrochée partout grâce à son crochet puissant ou être posée directement sur l'établi.

Fonctionnement:

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Adapté(s) pour:

Trépied 081252 réf. 1,35-3.

Description technique

Ampoule	Lampes à LED
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Flux lumineux	6000 lm
Puissance absorbée	65 W

Angle de départ réglable	360 degré
Poids	3500 g
Puissance	6000 K
Indice de protection IP	IP 54
Tension nominale	220 - 240 V
Longueur totale	305 mm
Largeur totale	199 mm
Hauteur totale	199 mm
Longueur câble de raccordement	5 m
Zone ATEX	aucune
Attribut des noms de produit	230 V
Type de produit	Projecteurs