

Garant**Paire de gants Cut B, Taille des gants: 10****Données de commande**

N° commande	094405 10
GTIN	4062406131227
Classe d'article	01H

Description**Exécution:**

Tous les composants, tant le substrat que le revêtement, sont **exempts de silicone** (testés par l'Institut Fraunhofer). Ces gants sont donc parfaitement adaptés à une utilisation dans l'industrie automobile ou les ateliers de peinture.

Gants anti-coupures sans silicone offrant un excellent ajustement et une grande légèreté. Grâce à la grande dextérité des doigts, ces gants conviennent très bien pour la manipulation précise de petites pièces coupantes. Fibre spéciale avec spandex intégrant la **technologie de tricot à jauge 18** et revêtement en polyuréthane résistant.

Norme:

EN 388, EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Description technique

Catégorie de protection	Catégorie II
Type de gants	Gants multi-usages

Taille des gants	10
Contenu	12
Propriété des gants	Sans LABS
Propriété des gants	Sans silicone
EN 388	4X42B
Matériau support	Nylon / Fibre spéciale / Spandex
Revêtement	PU
Variante de revêtement	Paume
Applications	Précision
Longueur	180 mm
Couleur	gris / orange
Tricot technologique	18G
Utilisation	réutilisable
Classe de protection anti-coupure	B
Type de produit	Gants multi-usages