



Casque de protection uvex pheos alpine, Couleur: YELLOW



Données de commande

N° commande	097812 YELLOW
GTIN	4031101510378
Classe d'article	04U

Description

Exécution:

Ce **casque multifonction** combine des caractéristiques conformes aux exigences applicables aux casques industriels avec les caractéristiques d'un casque d'escalade. La visière courte offre un **champ de vision élargi** vers le haut. Coque légère et résistante en ABS. Avec possibilités de fixation supplémentaires pour l'écran facial, les lunettes de protection et la lampe frontale. Résistant au froid **jusqu'à -30 °C**.

- **Harnais 6 points, réglable en hauteur**
- **Encoche Euro-Slot 30 mm**
- **Bandéau antitranspiration en PU**
- **Protège-nuque amovible**
- **Avec molette**

Utilisation:

Travaux en hauteur et interventions de sauvetage.

Norme:

DIN EN 397; DIN EN 12492

Pièce(s) de rechange:

Bandéau antitranspiration 097820.

Propriétés du casque: Propriétés de protection jusqu'à -30 °C

Matériau coquille: ABS

Réglage en largeur: Fermeture rotative

Taille: 52 - 61 cm

Poids: 490 g

Description technique

Poids	490 g
Clips permettant de fixer des accessoires	oui
Résistance au froid	jusqu'à -30 °C
Possibilité de fixation d'une lampe frontale	oui
Réglage en largeur	Fermeture rotative
Couleur	YELLOW
Coiffe textile 6 points	oui
Taille	52 - 61 cm
Propriétés du casque	Propriétés de protection jusqu'à -30 °C
Matériau coquille	ABS
Norme	DIN EN 12492
Norme	DIN EN 397
Type de produit	Casques de chantier

Accessoires

Casque antibruit Modèle Peltor™ série X Type X4	097756 X4
Casque antibruit Modèle Peltor™ Optime™ Type 3	097753 3
Casque antibruit Modèle Peltor™ série X Type X3	097756 X3
Casque antibruit Modèle Peltor™ série X Type X5	097756 X5
Casque antibruit Modèle Peltor™ Optime™ Type 2	097753 2
Casque antibruit Modèle Peltor™ série X Type X2	097756 X2
Casque antibruit Modèle Peltor™ Optime™ Type 1	097753 1
Casque antibruit Modèle Peltor™ série X Type X1	097756 X1