



## Lampe de travail UV avec batterie, Type: NOVA-UV



### Données de commande

N° commande	081525 NOVA-UV
GTIN	4062406131159
Classe d'article	08C

### Description

#### Exécution:

**UV CURING.** Lampes à LED spéciales pour un durcissement rapide en cas d'utilisation de mastics, de peintures, de colles d'apprêts à durcissement aux UV. Projecteur sans fil pour durcissement aux UV de grandes surfaces. Ø surface 25 cm. Avec chargeur, batterie Li-Ion (5,4 Ah), Powerbank intégré avec port USB.

#### Fonctionnement:

IP30: Protection contre la pénétration de corps étrangers de Ø > 2,5 mm, mais les outils et fils doivent être tenus à l'écart, et pas de protection contre l'eau.

### Description technique

Indice de protection IP	IP 30
Capacité de la batterie	5,4 Ah
Durée d'éclairage	1,5 h
Tension de la batterie	3,7 V
Référence fabricant	NOVA-UV
Nombre de batteries incluses	1

Type de batterie	Lithium-ion
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Longueur totale	163 mm
Longueur d'onde des rayons UV	390 - 400 nm
Zone ATEX	aucune
Type de produit	Lampes de travail