

ejendals

Paire de gants Tegera® 8805 Infinity, Taille des gants: 8



Données de commande

N° commande	094561 8
GTIN	7340118319346
Classe d'article	04R

Description

Exécution:

Tegera® 8805 Infinity. Gants anti-coupures de forme anatomique intégrant la **technologie de tricot à jauge 18** pour un ajustement optimal et une bonne sensibilité aux extrémités des doigts. Revêtement PU à base d'eau-mousse nitrile de haute qualité assurant une bonne préhension. Avec pouce renforcé. Pour **chaleur de contact jusqu'à 100 °C. Compatibles écrans tactiles.** Homologués pour la manipulation de denrées alimentaires. En outre, les gants sont **exempts de silicone** et ont été testés dermatologiquement.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Description technique

Taille des gants	8
Catégorie de protection	Catégorie II
Type de gants	Gants anti-coupures

Contenu	6
Propriété des gants	Compatibles écrans tactiles
Propriété des gants	Certification pour le contact alimentaire
Propriété des gants	Sans DMF
Tricot technologique	18G
Norme pour les vêtements	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4X41B
EN 407	X1XXXX
Matériau support	Nylon, fibres d'acier, carbone
Revêtement	Mousse nitrile/PU à base d'eau
Variante de revêtement	Paume
Applications	Polyvalents
Couleur	noir / gris / jaune
Norme	EN 407
Chaleur de contact jusqu'à	100 °C
Utilisation	réutilisable
Classe de protection anti-coupure	B
Type de produit	Gants anti-coupures