


Garant GRIDLINE

**Tiroir avec déverrouillage individuel d'une seule main 75 kg, 26×20G,
Hauteur frontale des tiroirs: 75mm****Données de commande**

N° commande	930634 75
GTIN	4062406131449
Classe d'article	9GK

Description**Exécution:**

Tiroirs à extension totale avec glissières différentielles. Barre-poignée en aluminium avec porte-étiquettes remplaçables et réutilisables.

Perforations pour accueillir des parois crantées au pas de 25 mm (à partir d'une hauteur frontale de tiroir de 75 mm).

Avec **déverrouillage individuel des tiroirs à une seule main** – empêche toute ouverture des tiroirs pendant le transport. Indispensable pour toutes les armoires roulantes.

Charge admissible 75 kg.

Adapté(s) pour:

Caissons d'armoires à outils 30×24G 930625.

Livraison:

Tiroir complet avec 1 paire de rails de guidage.

Coloris:

Corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

Description technique

Hauteur utile	50 mm
Poids	12 kg
Hauteur frontale	75 mm
Déverrouillage individuel des tiroirs	Une main
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	75 kg

Surface utile de tiroir en G	26x20
Profondeur utile en G	20
Largeur utile en G	26
Domaine d'utilisation	Armoires roulantes
Profondeur utile	500 mm
Largeur utile	650 mm
avec déverrouillage individuel des tiroirs	oui
Epaisseur du matériau	1,2 mm
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G	26x20G
Type de produit	Tiroir

Accessoires

Déverrouillage individuel des tiroirs à une seule main Largeur utile de tiroir en G 26	951020 26
Couvercle en PVC pour jeu de barres-poignées10 pièces Largeur utile de tiroir en G 26	951032 26
Embouts pour barres-poignées20 pièces Type 10	951025 10
Jeux d'étiquettes10 pièces Largeur utile de tiroir en G 26	951030 26