

Garant GRIDLINE

**Tiroir avec déverrouillage individuel d'une seule main 200 kg, 26×20G,
Hauteur frontale des tiroirs: 125mm****Données de commande**

N° commande	930636 125
GTIN	4062406131531
Classe d'article	9GK

Description**Exécution:**

Tiroirs à extension totale avec glissières différentielles. Barre-poignée en aluminium avec porte-étiquettes remplaçables et réutilisables.

Perforations pour accueillir des parois crantées au pas de 25 mm (à partir d'une hauteur frontale de tiroir de 75 mm).

Avec **déverrouillage individuel des tiroirs à une seule main** – empêche toute ouverture des tiroirs pendant le transport. Indispensable pour toutes les armoires roulantes.

Charge admissible 200 kg.

Adapté(s) pour:

Caissons d'armoires à outils 30×24G 930625.

Livraison:

Tiroir complet avec 1 paire de rails de guidage.

Coloris:

Corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

Description technique

Hauteur utile	100 mm
Surface utile de tiroir en G	26×20
Déverrouillage individuel des tiroirs	Une main
Hauteur frontale	125 mm

Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	200 kg
Poids	13 kg
Largeur utile en G	26
Profondeur utile en G	20
Domaine d'utilisation	Armoires roulantes
Largeur utile	650 mm
Profondeur utile	500 mm
avec déverrouillage individuel des tiroirs	oui
Epaisseur du matériau	1,2 mm
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G	26×20G
Type de produit	Tiroir

Accessoires

Jeux d'étiquettes 10 pièces Largeur utile de tiroir en G 26	951030 26
Couvercle en PVC pour jeu de barres-poignées 10 pièces Largeur utile de tiroir en G 26	951032 26
Déverrouillage individuel des tiroirs à une seule main Largeur utile de tiroir en G 26	951020 26
Embouts pour barres-poignées 20 pièces Type 10	951025 10