


Porte coulissante grillagée, largeur 2000 mm, Hauteur: 2550mm



Données de commande

N° commande	994116 2550
GTIN	4260214930104
Classe d'article	99T

Description

Exécution:

Système polyvalent pour l'exploitation et le stockage; pour montage rapide de fermetures, de parois de dépôts et de cloisons. Suivant le principe modulaire, les différents éléments peuvent se combiner selon vos souhaits. Le maillage plat de 40×40×3,8 mm intégré dans un profilé de cadre de 30 mm offre une qualité et une transparence optimales. Également disponible en versions tôle d'acier et verre acrylique.

Livraison:

Avec fixations (uniquement pour 994130).

Coloris:

Au choix **gris clair RAL 7035 (couleur standard)**, bleu signal RAL 5005, bleu outremer RAL5002, bleu brillant RAL5007, bleu gentiane RAL5010, bleu clair RAL5012, turquoise RAL5018, gris poussière RAL 7037, **revêtement par poudre.**

Description technique

Largeur	2000 mm
Hauteur	2550 mm
Type de produit	Porte grillagée