

uvex**Casque de protection uvex pheos E-WR, Couleur: WHITE****Données de commande**

N° commande	097808 WHITE
GTIN	4031101523668
Classe d'article	04U

Description**Exécution:**

Casque de protection léger modèle sportif non ventilé pour l'utilisation dans le domaine électrique, **jusqu'à 1 000 V c.a.** Le système d'adaptation permet l'association avec visières, casques antibruit et lampes casques. Protection contre les projections de métal fondu (MM). Résistant au froid jusqu'à -30 °C.

- **Harnais 6 points**
- **Encoche Euro-Slot 30 mm**
- **Bandeau antitranspiration en PU**
- **Protège-nuque amovible**
- **Avec molette**

Norme:

DIN EN 397; DIN EN 50365

Spécification:

Protection contre les projections liquides de métal (MM), résistance au froid jusqu'à -30 °C.

Propriétés du casque: Protection contre les projections de métal fondu

Matériau coquille: HDPE

Réglage en largeur: Fermeture rotative

Taille: 52 - 61 cm

Poids: 401 g

Description technique

Possibilité de fixation d'une lampe frontale	oui
Poids	401 g
Clips permettant de fixer des accessoires	oui
Couleur	WHITE
Coiffe textile 6 points	oui
Homologation jusqu'à V	1000 V c.a.
Résistance au froid	jusqu'à -30 °C
Réglage en largeur	Fermeture rotative
Taille	52 - 61 cm
Propriétés du casque	Propriétés de protection jusqu'à -30 °C
Propriétés du casque	Isolation électrique
Propriétés du casque	Protection contre les projections de métal fondu
Matériau coquille	HDPE
Norme	DIN EN 50365
Norme	DIN EN 397
Type de produit	Casques de chantier

Accessoires

Casque antibruit Modèle Peltor™ série X Type X2	097756 X2
Casque antibruit Modèle Peltor™ Optime™ Type 1	097753 1
Casque antibruit Modèle Peltor™ Optime™ Type 3	097753 3
Casque antibruit Modèle Peltor™ série X Type X5	097756 X5
Casque antibruit Modèle Peltor™ Optime™ Type 2	097753 2
Casque antibruit Modèle Peltor™ série X Type X4	097756 X4
Casque antibruit Modèle Peltor™ série X Type X3	097756 X3
Casque antibruit Modèle Peltor™ série X Type X1	097756 X1