

Garant GRIDLINE

**Etabli Vario avec 5 tiroirs et plan de travail Eluplan gris foncé mobile avec marbre, Tailles: 1500/5****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 431315 1500/5 |
| GTIN             | 4062406131821 |
| Classe d'article | 41W           |

**Description****Exécution:**

**Poste de mesure avec marbre pour une utilisation mobile. Marbre en granit haut de gamme pour le contrôle et la mesure, précision 0.** Finement rodé au diamant pour le contrôle. Exempt de défauts, structure homogène. Résistant à la flexion et à la torsion. Résistant à la rouille, faible conductibilité thermique. **Avec manchon taraudé inoxydable M8. Plan de travail Eluplan foncé de 50 mm d'épaisseur;** revêtement plastique de 2 mm d'épaisseur avec surface résistant à l'usure et aux chocs. Revêtement antistatique, grande résistance aux acides et bases faibles. La surface tenace convient particulièrement aux pièces fragiles. Tous les chants thermocollés en ABS. **Piètements mobiles** en tube carré avec 2 roues fixes et 2 roues directrices montées sur roulement à billes, Ø 125 mm, avec bandage en polyuréthane ne laissant pas de traces. Roue directrice avec mécanisme d'arrêt pour la roue et la couronne pivotante. Parois arrière et plateau de rangement en tôle d'acier. Bâti 24G, largeur 600 mm en tôle d'acier, fermeture centralisée par serrure à cylindre. Tiroirs à extension totale avec glissières différentielles, déverrouillage individuel des tiroirs à une seule main et charge admissible de 75 kg.

**Placement:**

Hauteur frontale des tiroirs en mm: 50; 75; 75; 100; 125

**Livraison:**

Avec marbre préc. 0 630 x 400 mm, manchon taraudé M8. Entièrement monté. Bâti avec tiroirs.

**Coloris:**

Corps gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, revêtement par poudre. Fixation pour marbre anthracite RAL 7016, corps de tiroir gris clair RAL 7035 (non configurable).

**Remarque(s):**

Accessoires, voir le tome 3 de notre catalogue, Equipements d'atelier.

## Description technique

|  |  |
|--|--|
| Planéité   | 0,007 mm   |
| Hauteur caisson de tiroirs                         | 500 mm   |
| Hauteur  | 850 mm   |
| Profondeur utile des tiroirs en G                  | 20   |
| Profondeur utile des tiroirs                       | 500 mm   |
| Charge admissible max. unité mobile                | 400 kg   |
| Série  | vario  |
| Longueur plan de travail                           | 1500 mm  |
| Largeur marbre                                     | 400 mm   |
| Largeur caisson de tiroirs                         | 600 mm   |
| Profondeur caisson de tiroirs                      | 650 mm   |
| Epaisseur plan de travail                          | 50 mm  |
| Longueur marbre                                    | 630 mm   |
| Profondeur plan de travail                         | 750 mm   |
| Largeur utile des tiroirs                          | 500 mm   |
| Poids  | 208 kg   |
| Largeur utile des tiroirs en G                     | 20   |
| Type de construction                               | Construction en tube d'acier                                   |
| Epaisseur du matériau                              | 1 mm   |
| Hauteur établi                                     | 850 mm   |
| Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles | 75 kg  |
| Epaisseur plan de travail                          | 50 mm  |
| Extraction des tiroirs (partielle/totale)          | 100 %  |
| Serrure à cylindre                                 | Cylindre modulaire   |
| Couleurs disponibles                               | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Type de produit                                    | Etabli mobile  |

