

Ansell**Jeu de gants jetables NeoTouch® 25-101, Taille des gants: 9****Données de commande**

N° commande	094726 9
GTIN	10076490492820
Classe d'article	04P

Description**Exécution:**

Boîte de gants jetables **dans un distributeur**. Catégorie III. Non poudrés.

NeoTouch® 25-101. Sans latex – pas de risque d'allergie de type I. Très confortables grâce au mélange synthétique spécial. Manchette longue et valeur AQL basse de 0,65 (EN 374-2) assurant une protection fiable contre les substances dangereuses. AQL 1,5 (EN 374-2).

Norme:

EN 374

Description technique

Type de gants	Gants jetables
Taille des gants	9
Catégorie de protection	Catégorie III
Propriété des gants	Hypoallergénique
Propriété des gants	sans latex
EN 374	Typ B (KPT)

Résistance aux produits chimiques	KPT
Matière	Néoprène
Classe de protection	Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Matériau support	Néoprène
Revêtement	Néoprène
Epaisseur	0,13 mm
Longueur	240 mm
Contenu	100
Poids	4,1 g
Couleur	Vert
Applications	Précision
AQL	1,5
Utilisation	jetable
Type de produit	Gants jetables