

Ansell**Jeu de gants jetables NeoTouch® 25-101, Taille des gants: 10****Données de commande**

| | |
|------------------|----------------|
| N° commande | 094726 10 |
| GTIN | 10076490492813 |
| Classe d'article | 04P |

Description**Exécution:**

Boîte de gants jetables **dans un distributeur**. Catégorie III. Non poudrés.

NeoTouch® 25-101. Sans latex – pas de risque d'allergie de type I. Très confortables grâce au mélange synthétique spécial. Manchette longue et valeur AQL basse de 0,65 (EN 374-2) assurant une protection fiable contre les substances dangereuses. AQL 1,5 (EN 374-2).

Norme:

EN 374

Description technique

| | |
|-------------------------|------------------|
| Catégorie de protection | Catégorie III |
| Type de gants | Gants jetables |
| Taille des gants | 10 |
| Propriété des gants | Hypoallergénique |
| Propriété des gants | sans latex |
| EN 374 | Typ B (KPT) |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Résistance aux produits chimiques | KPT |
| Matière | Néoprène |
| Classe de protection | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374 |
| Matériau support | Néoprène |
| Revêtement | Néoprène |
| Épaisseur | 0,13 mm |
| Longueur | 240 mm |
| Contenu | 100 |
| Poids | 4,1 g |
| Couleur | Vert |
| Applications | Précision |
| AQL | 1,5 |
| Utilisation | jetable |
| Type de produit | Gants jetables |