



Paire de gants Cut E, Taille des gants: 10



Données de commande

N° commande	094613 10
GTIN	4062406132460
Classe d'article	02H

Description

Exécution:

Gants intégrant une nouvelle technologie de fibre **entièrement sans fibres de verre ou d'acier**. Revêtement en mousse nitrile. Öko-Tex Standard 100.

HOLEX Cut E. Gants anti-coupures présentant le niveau de protection contre les coupures E et intégrant la technologie de tricot à jauge 15 pour les activités variables présentant des risques de coupure extrêmes.

Exécution - Descriptif:

Gants intégrant la nouvelle technologie DYTEC® **entièrement sans fibres de verre ou d'acier**. Revêtement en mousse nitrile. Öko-Tex Standard 100.

Technologie de tricot à jauge 15 pour les activités variables présentant des risques de coupure extrêmes.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Remarque(s) - Descriptif:

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Description technique

Catégorie de protection	Catégorie II
Taille des gants	10
Type de gants	Gants anti-coupures
Tricot technologique	15G
Norme pour les vêtements	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4443E
Matériau support	DYTEC
Revêtement	Mousse nitrile
Variante de revêtement	Paume
Applications	Polyvalents
Couleur	noir / gris
Utilisation	réutilisable
Classe de protection anti-coupure	E
Type de produit	Gants anti-coupures