



Paire de gants Cut D, Taille des gants: 8



Données de commande

N° commande	094612 8
GTIN	4062406132354
Classe d'article	02H

Description

Exécution:

Gants intégrant une nouvelle technologie de fibre **entièrement sans fibres de verre ou d'acier**. Revêtement en mousse nitrile. Öko-Tex Standard 100.

HOLEX Cut D. Gants anti-coupures présentant le niveau de protection contre les coupures D et intégrant la **technologie de tricot à jauge 18** pour les activités de précision présentant des risques de coupure élevés.

Exécution - Descriptif:

Gants intégrant la nouvelle technologie DYTEC® **entièrement sans fibres de verre ou d'acier**. Revêtement en mousse nitrile. Öko-Tex Standard 100.

Technologie de tricot à jauge 18 pour les activités de précision présentant des risques de coupure moyens.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Remarque(s) - Descriptif:

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Description technique

Catégorie de protection	Catégorie II
Type de gants	Gants anti-coupures
Taille des gants	8
Tricot technologique	18G
Norme pour les vêtements	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4342D
Matériau support	DYTEC
Revêtement	Mousse nitrile
Variante de revêtement	Paume
Applications	Précision
Couleur	noir / gris
Utilisation	réutilisable
Classe de protection anti-coupure	D
Type de produit	Gants anti-coupures