



## Paire de gants Pro Cut E, Taille des gants: 7



### Données de commande

N° commande	094605 7
GTIN	4062406132859
Classe d'article	02H

### Description

#### Exécution:

HOLEX Pro Cut E. Gants anti-coupures sans couture pour une protection contre les **risques de coupure extrêmes**. Revêtement en mousse nitrile-PU pour une excellente préhension, même dans des environnements de travail huileux et humides. Avec pouce renforcé pour une longévité accrue.

#### Norme:

EN 388; EN ISO 21420

#### Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

### Description technique

Taille des gants	7
Type de gants	Gants anti-coupures
Catégorie de protection	Catégorie II
Contenu	12

Propriété des gants	Sans DMF
Propriété des gants	Renfort entre le pouce et l'index
Tricot technologique	13G
Séchage	Séchage à l'air
EN 388	4X42E
Matériau support	HPPE
Revêtement	PU à base d'eau/Nitrile
Variante de revêtement	Paume
Applications	Polyvalents
Couleur	noir / gris
Longueur	255 mm
Utilisation	réutilisable
AQL	G-II 1,0 pour critique, G-II 2,5 pour majeur, G-II 4,0 pour mineur.
Classe de protection anti-coupure	E
Type de produit	Gants anti-coupures