



Paire de gants Pro Cut E, Taille des gants: 11



Données de commande

N° commande	094605 11
GTIN	4062406132897
Classe d'article	02H

Description

Exécution:

HOLEX Pro Cut E. Gants anti-coupures sans couture pour une protection contre les **risques de coupure extrêmes**. Revêtement en mousse nitrile-PU pour une excellente préhension, même dans des environnements de travail huileux et humides. Avec pouce renforcé pour une longévité accrue.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Description technique

Type de gants	Gants anti-coupures
Catégorie de protection	Catégorie II
Taille des gants	11
Contenu	12

Propriété des gants	Sans DMF
Propriété des gants	Renfort entre le pouce et l'index
Tricot technologique	13G
Séchage	Séchage à l'air
EN 388	4X42E
Matériau support	HPPE
Revêtement	PU à base d'eau/Nitrile
Variante de revêtement	Paume
Applications	Polyvalents
Couleur	noir / gris
Longueur	255 mm
Utilisation	réutilisable
AQL	G-II 1,0 pour critique, G-II 2,5 pour majeur, G-II 4,0 pour mineur.
Classe de protection anti-coupure	E
Type de produit	Gants anti-coupures