

**Paire de gants Eco Cut F, Taille des gants: 8****Données de commande**

N° commande	094608 8
GTIN	4062406132965
Classe d'article	02H

Description**Exécution:**

Gants anti-coupures sans coutures, pour usage quotidien. Avec revêtement PU résistant. HOLEX Eco Cut F. **Protection anti-coupures de niveau F adaptée aux risques de coupure extrêmes.**

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Description technique

Taille des gants	8
Type de gants	Gants anti-coupures
Catégorie de protection	Catégorie II
Contenu	12

Propriété des gants	Compatibles écrans tactiles
Tricot technologique	13G
Séchage	Séchage à l'air
EN 388	4X42F
Matériau support	HPPE
Revêtement	PU
Variante de revêtement	Paume
Applications	Heavy Duty
Couleur	gris
Longueur	255 mm
Utilisation	réutilisable
AQL	G-II 1,0 pour critique, G-II 2,5 pour majeur, G-II 4,0 pour mineur.
Classe de protection anti-coupure	F
Type de produit	Gants anti-coupures