

HOLEX**Paire de gants Pro Cut E / Impact, Taille des gants: 7****Données de commande**

N° commande	094606 7
GTIN	4062406132903
Classe d'article	02H

Description**Exécution:**

HOLEX Pro Cut E. Gants anti-coupures sans couture pour une protection contre les **risques de coupure extrêmes**. Revêtement en mousse nitrile-PU pour une excellente préhension, même dans des environnements de travail huileux et humides. Avec pouce renforcé pour une longévité accrue.

Avec protections supplémentaires du dos des mains au design innovant pour une protection maximale et une très grande liberté de mouvement.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Description technique

Type de gants	Gants anti-coupures
Taille des gants	7

Catégorie de protection	Catégorie II
Contenu	12
Propriété des gants	Sans DMF
Propriété des gants	Renfort entre le pouce et l'index
Propriété des gants	Protection antichocs
Tricot technologique	13G
Séchage	Séchage à l'air
EN 388	4X42EP
Matériau support	HPPE
Revêtement	PU à base d'eau/Nitrile
Variante de revêtement	Paume
Applications	Heavy Duty
Couleur	noir / gris
Longueur	255 mm
Utilisation	réutilisable
AQL	G-II 1,0 pour critique, G-II 2,5 pour majeur, G-II 4,0 pour mineur.
Classe de protection anti-coupure	E
Type de produit	Gants anti-coupures