

**Mitutoyo****Micromètres pour rainures, Plage de mesure: 25-50 mm****Données de commande**

N° commande	421895 25-50
GTIN	4946368012612
Classe d'article	44A

**Description****Exécution:**

Avec broche fixe et touches de mesure couteau. Broche et face de mesure en acier trempé, vernier et parties de lecture chromés mats.

**Livraison:**

A partir de la réf. 25–50, avec 1 étalon de réglage.

Emballage: Boîte robuste

Graduation tambour micrométrique: 1/50 mm

Etalonnage: B1

Etalonnage: B2

Lecture: 0,01 mm

Ø broche: 8 mm

Pas de broche: 0,5 mm

Largeur lames de mesure: 0,75 mm

Longueur lames de mesure: 6,5 mm

**Description technique**

Etalonnage	B1
Etalonnage	B2
Graduation tambour micrométrique	1/50 mm
Ø broche	8 mm
Longueur lames de mesure	6,5 mm

Pas de broche	0,5 mm
Largeur lames de mesure	0,75 mm
Lecture	0,01 mm
Norme	DIN 863
Métrologie	analogique
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Micromètre spécial

### Services

Étalonnage Etalons pour micromètres Dimension nominale max. 100 mm	012110 100
Étalonnage Micromètres Plage de mesure maximale 100 mm	012050 100
Étalonnage DAkkS Micromètre Plage de mesure maximale 100 mm	012060 100