

**Fraise rotative carbure, Z7 – moyenne, denture croisée Ø queue 6 mm,  
Carbure, Type: F0820****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | GG5075 F0820  |
| GTIN             | 4045197730831 |
| Classe d'article | GGN           |

**Description****Exécution:**

**Fraises rotatives en carbure** présentant une ténacité et une stabilité des arêtes de coupe élevées. La queue est en acier, si le Ø de la tête est supérieur à celui de la queue, sinon en carbure. Denture universelle Z7 pour l'ébavurage, la coupe d'arêtes, l'enduisage, l'arasement des soudures et l'usinage de surfaces planes. Convient à la fois à une utilisation manuelle et à un usage sur robot industriel.

Ø queue 6 mm.  
comme 540750.

**Utilisation:**

Adaptées à la quasi-totalité des matériaux, tant pour les travaux manuels que pour ceux réalisés avec des robots industriels. Pour l'ébarbage, la coupe d'arêtes, l'enduisage, l'usinage de soudures et de surfaces planes.

**Contenu:**

**10 fraises rotatives / paquet.**

**Remarque(s):**

**Vente uniquement sous forme de jeu en paquet, pas de vente à l'unité! Informations pour la commande: 1 jeu = 1 paquet.**

## Description technique

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Ø tête                          | 8 mm               |
| Ø queue                         | 6 mm               |
| Degré de finesse de la denture  | Moyen              |
| Abréviation denture             | Z7                 |
| Longueur totale                 | 65 mm              |
| Forme                           | Ogive bout rond    |
| Longueur de tête L <sub>1</sub> | 20 mm              |
| Type de denture                 | à denture alternée |
| Forme                           | F0820              |
| Contenu                         | 10                 |
| Type d'outils                   | Carbure            |
| Type de produit                 | Fraises rotatives  |

## Données utilisateur

|                                | Adéquation          | V <sub>c</sub> | Code ISO |
|--------------------------------|---------------------|----------------|----------|
| Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>  | adaptée             |                |          |
| Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup> | adaptée             |                |          |
| Acier < 55 HRC                 | adaptée             |                |          |
| Acier < 60 HRC                 | adaptée             |                |          |
| INOX                           | moyennement adaptée |                |          |
| Ti                             | moyennement adaptée |                |          |
| Fonte GG(G)                    | adaptée             |                |          |
| Uni                            | adaptée             |                |          |

## Accessoires

|  |              |
|--|--------------|
| Fraise rotative Z7 – moyenne, denture croisée Type F0820 | 540750 F0820 |
|--|--------------|