



**Fraise rotative carbure, Z7 – moyenne, denture croisée Ø queue 6 mm,  
Carbure, Type: H0820**



### Données de commande

N° commande	GG5075 H0820
GTIN	4062406201555
Classe d'article	GGN

### Description

**Exécution:**

**Fraises rotatives en carbure** présentant une ténacité et une stabilité des arêtes de coupe élevées. La queue est en acier, si le Ø de la tête est supérieur à celui de la queue, sinon en carbure. Denture universelle Z7 pour l'ébavurage, la coupe d'arêtes, l'enduisage, l'arasement des soudures et l'usinage de surfaces planes. Convient à la fois à une utilisation manuelle et à un usage sur robot industriel.

Ø queue 6 mm.  
comme 540750.

**Utilisation:**

Adaptées à la quasi-totalité des matériaux, tant pour les travaux manuels que pour ceux réalisés avec des robots industriels. Pour l'ébarbage, la coupe d'arêtes, l'enduisage, l'usinage de soudures et de surfaces planes.

**Contenu:**

**10 fraises rotatives / paquet.**

**Remarque(s):**

**Vente uniquement sous forme de jeu en paquet, pas de vente à l'unité! Informations pour la commande: 1 jeu = 1 paquet.**

## Description technique

Forme	Flamme
Forme	Flamme
Ø queue	6 mm
Longueur de tête L <sub>1</sub>	19 mm
Longueur totale	64 mm
Abréviation denture	Z7
Degré de finesse de la denture	Moyen
Type de denture	à denture alternée
Ø tête	8 mm
Contenu	10
Type d'outils	Carbure
Type de produit	Fraises rotatives

## Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
INOX	moyennement adaptée		
Ti	moyennement adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
Uni	adaptée		

## Accessoires

Fraise rotative Z7 – moyenne, denture croisée Type H0820	540750 H0820
--	--------------