

Garant GRIDLINE

Socle avec cache amovible, profondeur 28G, Hauteur 150 mm, Largeur de bâti en G: 40**Données de commande**

N° commande	958086 40
GTIN	4062406133276
Classe d'article	9GK

Description**REMARQUE : Possibilité de choisir la couleur****Exécution:**

Socle en tôle d'acier pour montage sous le bâti.

Socle **150 mm de haut**, avec cache amovible (devant et derrière) pour le transport d'armoires à outils.

Adapté(s) pour :

Armoires à outils 931005 - 932122, Office Station 948800.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

En termes de sécurité technique, le socle réf. 24 n'est pas homologué pour le transport avec un chariot élévateur.

Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Hauteur: 150 mm

Largeur: 1000 mm

Profondeur: 700 mm

Pour largeur de caisson en G: 40

Pour profondeur de caisson en G: 28

Description technique

Largeur	1000 mm
Hauteur	150 mm
Profondeur	700 mm

Pour largeur de caisson en G	40
Pour profondeur de caisson en G	28
Epaisseur du matériau	1,2 mm
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Socle