

Garant GRIDLINE

**Socle avec cache amovible, profondeur 28G, Hauteur 100 mm, Largeur de bâti en G: 60****Données de commande**

N° commande	958085 60
GTIN	4062406133245
Classe d'article	9GK

**Description****REMARQUE : Possibilité de choisir la couleur****Exécution:**

Socle en tôle d'acier pour montage sous le bâti.

Socle **100 mm de haut**, avec cache amovible (devant et derrière) pour le transport d'armoires à outils.

**Adapté(s) pour :**

Armoires à outils 931005 - 932122, Office Station 948800.

**Coloris:**

Gris clair RAL 7035, **revêtement par poudre.**

**Remarque(s):**

En termes de sécurité technique, le socle réf. 24 n'est pas homologué pour le transport avec un chariot élévateur.

Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Hauteur: 100 mm

Largeur: 1500 mm

Profondeur: 700 mm

Pour largeur de caisson en G: 60

Pour profondeur de caisson en G: 28

**Description technique**

Profondeur	700 mm
Largeur	1500 mm
Hauteur	100 mm

Pour profondeur de caisson en G	28
Pour largeur de caisson en G	60
Epaisseur du matériau	1,2 mm
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Socle