

Garant GRIDLINE

Kit de montage ultérieur de roulettes, Pour profondeur de caisson en G: 24



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 958480 24 |
| GTIN | 4062406133481 |
| Classe d'article | 9GK |

Description

Exécution:

Chariot GridLine composé de 2 traverses en tôle d'acier galvanisé. Complet avec paire de roues montées et 1 jeu de poignées bimatière en Haptoprene®. A visser sur les armoires et armoires à outils GridLine. **Poussée à partir de la paroi latérale.**

Pour montage ultérieur d'armoires et d'armoires à outils GridLine.

Adapté(s) pour:

Armoires à outils 930505 – 930735.

Livraison:

1 × traverse avec 2 roues directrices avec blocage, 1 × traverse avec 2 roues fixes, 1 × jeu de poignées.

Attention:

En raison du risque de basculement, respecter impérativement la hauteur maximale indiquée pour le montage des roulettes.

Attention au poids de l'armoire / armoire à outils lors de la détermination de la charge admissible.

Remarque(s):

Chariot pour armoires à outils GridLine jusqu'à une hauteur de 1000 mm. Armoires à outils 24×24G uniquement jusqu'à une hauteur de 900 mm. Charge admissible max. totale: 600 kg.

Montage indispensable de tiroirs avec système de déverrouillage individuel à une seule main.

Description technique

Fiche technique

| | |
|------------------------|-----------|
| Ø roulette directrice | 125 mm |
| Ø roulette fixe | 125 mm |
| Profondeur | 600 mm |
| Charge admissible max. | 600 kg |
| Hauteur d'appui | 160 mm |
| Type de produit | Roulettes |