

Garant GRIDLINE

**Kit de montage ultérieur de roulettes, Pour profondeur de caisson en G: 20****Données de commande**

N° commande	958480 20
GTIN	4062406133474
Classe d'article	9GK

**Description****Exécution:**

Chariot GridLine composé de 2 traverses en tôle d'acier galvanisé. Complet avec paire de roues montées et 1 jeu de poignées bimatière en Haptoprene®. A visser sur les armoires et armoires à outils GridLine. **Poussée à partir de la paroi latérale.**

Pour montage ultérieur d'armoires et d'armoires à outils GridLine.

**Adapté(s) pour:**

Armoires 940001 – 940123; 940801 – 940863.

**Livraison:**

1 × traverse avec 2 roues directrices avec blocage, 1 × traverse avec 2 roues fixes, 1 × jeu de poignées.

**Attention:**

**En raison du risque de basculement, respecter impérativement la hauteur maximale indiquée pour le montage des roulettes.**

**Attention au poids de l'armoire / armoire à outils lors de la détermination de la charge admissible.**

**Remarque(s):**

Chariot pour armoires GridLine jusqu'à une hauteur de 1250 mm. Charge admissible max. totale: 200 kg. **Uniquement pour armoires GridLine sans tiroirs.**

**Description technique**

Ø roulette fixe	125 mm
Ø roulette directrice	125 mm

## Fiche technique

Charge admissible max.	200 kg
Hauteur d'appui	160 mm
Profondeur	500 mm
Type de produit	Roulettes