

Garant GRIDLINE

## Kit de montage ultérieur de roulettes, Pour profondeur de caisson en G: 28



### Données de commande

N° commande	958480 28
GTIN	4062406133498
Classe d'article	9GK

### Description

#### Exécution:

Chariot GridLine composé de 2 traverses en tôle d'acier galvanisé. Complet avec paire de roues montées et 1 jeu de poignées bimatière en Haptoprene®. A visser sur les armoires et armoires à outils GridLine. **Poussée à partir de la paroi latérale.**

Pour montage ultérieur d'armoires et d'armoires à outils GridLine.

#### Adapté(s) pour:

Armoires à outils 931005 – 931435, armoires grande capacité 941001, 941003, 941021, 941023, 942301 – 942323, 942701 – 942723.

#### Livraison:

1 × traverse avec 2 roues directrices avec blocage, 1 × traverse avec 2 roues fixes, 1 × jeu de poignées.

#### Attention:

**En raison du risque de basculement, respecter impérativement la hauteur maximale indiquée pour le montage des roulettes.**

**Attention au poids de l'armoire / armoire à outils lors de la détermination de la charge admissible.**

#### Remarque(s):

Chariot pour armoires à outils GridLine jusqu'à une hauteur de 1000 mm. Charge admissible maximale totale des armoires à outils: 600 kg. **Montage indispensable de tiroirs avec système de déverrouillage individuel à une seule main.**

Roulettes pour armoires grande capacité GridLine jusqu'à une hauteur de 1000 mm. Charge admissible maximale totale des armoires grande capacité: 200 kg. **Uniquement pour armoires grande capacité GridLine sans tiroirs.**

## Description technique

Ø roulette fixe	125 mm
Ø roulette directrice	125 mm
Profondeur	700 mm
Charge admissible max.	600 kg
Hauteur d'appui	160 mm
Type de produit	Roulettes