

JEPSON POWER**Lame de scie en carbure Drytec® Ø 230×25,4 mm, Pour INOX, Nombre de dents: 60****Données de commande**

N° commande	078239 60
GTIN	4260052462850
Classe d'article	07E

Description**Exécution:**

Lame de scie en carbure rapporté pour une coupe précise.

- **Sécurité du travail: Mince, vibrations réduites, fonctionnement silencieux.**
- **Durée de vie très élevée.**
- **Haute qualité de coupe.**
- **5x réaffûtages possibles.**
- **Usage universel pour l'acier, les plastiques et les métaux non ferreux (sauf 078236).**

Remarque(s):

D'autres lames de scie spéciales, par ex. pour l'aluminium ou l'INOX, sont disponibles sur demande.

Description technique

Nombre de dents	60
Nombre de dents optimisé pour	Épaisseur matériau 4 – 5 mm, grille, alu
Largeur de coupe B	1,4 mm

Adapté pour	078234 réf. 8230
pour matériau	pour INOX
Type de produit	Lames de scies circulaires