

Garant**Lame de scie circulaire métal, denture alternée biseautée universel, Ø lame D: 136mm****Données de commande**

N° commande	584095 136
GTIN	4062406133511
Classe d'article	51S

Description**Exécution:**

Modèle de précision en **carbure rapporté**, lame de base très résistante, insonorisée. Arêtes surdimensionnées en carbure pour un réaffûtage fréquent. **Avec alésage Ø 20 mm.**

Utilisation:

Pour les scies circulaires, pendulaires, oscillantes, à onglet et à panneaux.

Lame de scie **universelle** pour les **matériaux les plus divers**, comme **les aciers plats et les cornières**, l'aluminium et d'autres métaux non ferreux. Denture plate biseautée jusqu'à Ø 250 mm. Denture alternée biseautée à partir de Ø 300 mm.

Remarque(s):

Autres lames de scie circulaire, voir groupe 17.

Description technique

Ø alésage	20 mm
Nombre de dents	30
Largeur de coupe B	1,6 mm

Type de produit

Lames de scies circulaires