



Perceuse-visseuse sans fil sans batterie ni chargeur, Type: 71161264



Données de commande

N° commande	070200 71161264
GTIN	4014586889900
Classe d'article	03F

Description

Exécution:

Perceuse-visseuse sans fil à 2 et 4 vitesses

- Pour des perçages et des vissages de précision.
- Régulation de vitesse électronique pour un pré-perçage et un vissage fiable et en douceur, rotation à droite/à gauche.
- Carter d'engrenage métallique robuste pour une longue durée de vie.
- Bon équilibrage du poids et bonne ergonomie avec inserts Softgrip pour une utilisation continue sans fatigue.
- Progression maximale grâce aux batteries 18 V ProCore AMPShare: La technologie COOLPACK 2.0 prolonge la durée de vie des batteries de 135%. La technologie d'élément ultra-moderne et la gestion intelligente de la batterie garantissent une puissance supplémentaire de 87% par rapport aux batteries classiques.

Avantage(s):

4 vitesses brevetées.

Livraison:

Sans batterie ni chargeur. Avec mandrin porte-foret, clip ceinture et valise de transport. **Sans batterie ni chargeur.**

Remarque(s):

Batteries, chargeurs et kits de base adaptés, voir codes art. 073851 – 073866.

Description technique

Emballage	Valises
Poids	1,2 kg
Utilisation type	Heavy Duty
Référence fabricant	ASCM 18 QSW Select
Type de moteur	Moteur sans balais
Vitesse de rotation max. 3ème vitesse	1400 min ⁻¹
Tension de la batterie	18 V
Vitesse de rotation max. 2 ^{ème} vitesse	700 min ⁻¹
Vibrations maximales suivant EN	<2,5 m/s ²
Ø perçage hélicoïdal max. dans le bois	40 mm
Couple max. doux	20 Nm
Vitesse de rotation max. 4ème vitesse	2500 min ⁻¹
Vitesse de rotation max. 1 ^{ère} vitesse	400 min ⁻¹
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Fein Type E 18 V
Plage de serrage mandrin à serrage rapide	1,5 - 13 mm
Ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier	13 mm
Couple max. dur	40 Nm
Nombre de batteries incluses	0
Type de batterie	Lithium-ion
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
pour matériau	Acier
pour matériau	Bois
Type de produit	Perceuses-visseuses
USP1	4 vitesses. 18V
USP2	convient pour le bois et l'acier, plage de serrage du mandrin rapide 1,5-13, sans batterie

Accessoires

Batterie Li-Ion Type de batterie, tension de batterie FE18 V

073835 FE18