



Perceuse-visseuse sans fil à 4 vitesses, Type: 711SET



Données de commande

N° commande

070204 711SET

GTIN

Classe d'article

03F

Description

Exécution:

Perceuse-visseuse sans fil

- Pour des perçages et des vissages de précision.
- Régulation de vitesse électronique pour un pré-perçage et un vissage fiable et en douceur, rotation à droite / à gauche.
- Carter d'engrenage robuste en métal pour une longue durée de vie.
- Bon équilibrage du poids et bonne ergonomie, avec inserts Softgrip pour une utilisation continue sans fatigue.
- Batteries li-ion délivrant un courant intense, avec surveillance individuelle des cellules et indication de la capacité.

Perceuse-visseuse sans fil 12V performante à moteur sans charbons, mécanisme 4vitesses et mandrin amovible.

- Moteur FEIN PowerDrive sans charbons, performant et sans entretien, pour une efficacité et une longévité maximales.
- Système à changement rapide QuickIN.
- Mandrin amovible en version entièrement métallique pour une résistance exceptionnelle dans les plus dures conditions.
- Vitesse de coupe optimale pour chaque diamètre de perçage grâce à un mécanisme 4vitesses entièrement métallique.

- Perçage de 6mm dans le métal en 4e vitesse à 2500 tr/min.
- Taraudage puissant en 1ère vitesse.
- Vitesses de rotation optimales pour les vis autoperceuses, les forets étagés ou le taraudage.
- Longueur compacte de 150mm (sans mandrin).
- SafetyCell Technology FEIN. Protège la batterie et la machine de toute surcharge, surchauffe et décharge profonde.
- Moteur EC sans charbons et sans entretien, d'une efficacité de 30% supérieure à celle des moteurs c.c. et à vitesse de rotation très stable.
- Usure réduite au minimum et durée de vie jusqu'à 10fois supérieure à celle de moteurs c.c. standard.
- Mécanisme 4vitesses breveté avec commutation directe pour un vissage puissant, un perçage à la vitesse de rotation optimale et pour le taraudage.

Dispositif mécanique de verrouillage du couple, réglable sur 20 niveaux, niveau de perçage supplémentaire.

Norme:

Puissante visseuse sans fil 12 V avec moteur sans balais, mécanisme à 4 vitesses et mandrin porte-foret amovible.

- Moteur FEIN PowerDrive sans balais, puissant et sans entretien pour une efficacité et une durée de vie maximales.
- Système de changement rapide QuickIN.
- Mandrin porte-foret amovible entièrement métallique pour une résistance exceptionnelle dans des conditions extrêmement difficiles.
- Pour chaque diamètre de perçage, la vitesse de coupe optimale grâce au mécanisme entièrement métallique à 4 vitesses.
- Mécanisme 4 vitesses breveté avec commutation directe pour un vissage puissant, un perçage à la vitesse de rotation optimale et pour le taraudage.

Avantage(s):

4 vitesses brevetées.

Livraison:

Sans batterie ni chargeur.

Kit de taraudage professionnel complet, idéal pour l'usinage du métal.

- Porte-embouts QuickIN (1/4 pouce).
- Adaptateur de taraudage QuickIN avec 2 pinces de serrage.
- Douille adaptatrice QuickIN.
- Renvoi d'angle.

Remarque(s):

Kits de base adaptés (composés d'une batterie de rechange et d'un chargeur), voir codes art. 073832 réf. 9260431701.

Description technique

Emballage

Valises

Référence fabricant	ASCM 12Q SET
Vibrations maximales suivant EN	<2,5 m/s ²
Vitesse de rotation max. 1 ^{ère} vitesse	400 min ⁻¹
Couple max. dur	40 Nm
Vitesse de rotation max. 4 ^{ème} vitesse	2500 min ⁻¹
Utilisation type	Heavy Duty
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Fein Type E 12 V
Vitesse de rotation max. 3 ^{ème} vitesse	1400 min ⁻¹
Vitesse de rotation max. 2 ^{ème} vitesse	700 min ⁻¹
Poids	1,3 kg
Plage de serrage mandrin à serrage rapide	1,5 - 13 mm
Tension de la batterie	12 V
Couple max. doux	20 Nm
Ø perçage hélicoïdal max. dans le bois	40 mm
Ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier	13 mm
Nombre de batteries incluses	0
Type de batterie	Lithium-ion
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
pour matériau	Acier
pour matériau	Bois
Type de produit	Perceuses-visseuses
USP1	12V
USP2	Plage de serrage du mandrin à serrage rapide 1,5-13, dans une valise, convient pour le bois et l'acier

Accessoires

Batterie Li-Ion Type de batterie, tension de batterie FE12 V	073837 FE12
--	-------------

Kit de base batterie Type 9260431701	073832 9260431701
Accessoires pour visseuses à main Quick-In Type 711301	070208 711301