



## Taraudeuse jusqu'à M10, Type: 71090162



### Données de commande

N° commande	075550 71090162
GTIN	4014586885537
Classe d'article	03F

### Description

#### Exécution:

- **Régulation de vitesse électronique pour un démarrage en douceur.**
- **Entraînement puissant pour un travail fiable.**
- **Inverseur intégré avec retour rapide.**
- **Poignée sensitiveFEIN pour un travail en toute sécurité et sans fatigue.**
- **Interrupteur intégral pour une utilisation confortable.**

Taraudeuse **sans fil** 18 V jusqu'à M10.

#### Livraison:

**Sans mandrin.** Avec poignée supplémentaire. Un mandrin à pinces (075580 réf. 063012) ou un mandrin à mors (075580 réf. 019009) est nécessaire pour le travail. **Sans batterie.** Avec coffre à outils en plastique.

#### Remarque(s):

Kit de base batterie adapté 073832.

Emballage: Valises

Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Fein Type E 18 V

Référence fabricant: AGWP 10 Select

Vitesse de rotation max.: 0 - 440 min<sup>-1</sup>

Porte-outils: B12

Ø taraudage max. dans l'acier: M10

Poids: 1,6 kg

Vibrations maximales suivant EN: < 2,5 m/s<sup>2</sup>

## Description technique

Vitesse de rotation max.	0 - 440 min <sup>-1</sup>
Vibrations maximales suivant EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Ø taraudage max. dans l'acier	M10
Porte-outils	B12
Poids	1,6 kg
Référence fabricant	AGWP 10 Select
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Fein Type E 18 V
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Emballage	Valises
Type de produit	Taraudeuses

## Accessoires

Accessoires pour taraudeuses Type 009013	075580 009013
Accessoires pour taraudeuses Type 063012	075580 063012
Batterie Li-Ion Type de batterie, tension de batterie FE18 V	073835 FE18
Batterie Li-Ion HighPower Type de batterie, tension de la batterie FE18 V	073834 FE18
Kit de base batterie Type 9260430701	073832 9260430701
Kit de base batterie Type 9260431401	073832 9260431401
Accessoires pour taraudeuses Type 019009	075580 019009