

**Boulonneuses et visseuses à chocs sans fil, Type: 71150764****Données de commande**

N° commande	074000 71150764
GTIN	4014586887449
Classe d'article	03F

Description**Exécution:**

Puissante visseuse-boulonneuse à chocs sans fil avec **moteur sans balais et réglage du couple sur 6 niveaux**. Carter d'engrenage métallique robuste et maniement ergonomique grâce au revêtement souple.

- **Porte-embouts direct HEX 1/4 "**.
- **Couple maximal 210 Nm.**
- **Select Version avec interface MultiVolt pour toutes les batteries Li-Ion FEIN (12-18 V).**

Avantage(s):

Réglage électronique du couple sur 6 niveaux.

Livraison:

Sans batterie ni chargeur, avec L-BOXX. **Sans batterie ni chargeur**, avec valise de transport.

Remarque(s):

Batteries, chargeurs et kits de base adaptés, voir codes art. 073851 – 073866.

Description technique

Emballage	Mallette de transport
Couple maximal	210 Nm

Vibrations maximales suivant EN	6 m/s ²
Dimensions du porte-outils	1/4 pouce
Utilisation type	Heavy Duty
Référence fabricant	ASCD 18-200 W4
Profil d'entraînement du porte-outils	HEX
Nombre de coups	0 - 3000 min ⁻¹
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Fein Type E 18 V
Tension de la batterie	12 V
Tension de la batterie	18 V
Poids	1 kg
Nombre de batteries incluses	0
Type de batterie	Lithium-ion
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
pour matériau	Acier
Type de produit	Boulonneuses

Accessoires

Batterie Li-Ion Type de batterie, tension de batterie FE12 V	073835 FE12
Batterie Li-Ion Type de batterie, tension de batterie FE18 V	073837 FE18
Batterie Li-Ion Type de batterie, tension de batterie FE18 V	073835 FE18
Batterie Li-Ion Type de batterie, tension de batterie FE12 V	073837 FE12