



SuperCut AFSC Batterie, Type: 7129276SET



Données de commande

N° commande	077805 7129276SET
GTIN	4014586884301
Classe d'article	03F

Description

Exécution:

Machines oscillantes les plus performantes, disponibles dans trois catégories de puissance (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent); nouveau modèle avec **porte-outils Starlock** (transmission de la puissance optimisée pour une vitesse de travail jusqu'à 35 %).

- **Applications quasi illimitées (sciage, meulage, grattage, tronçonnage, râpage) grâce au mouvement oscillant (faible dégagement de poussières).**
- **Réglage progressif électronique de la vitesse de rotation pour une utilisation optimale.**
- **Qualité et stabilité maximales grâce au carter d'engrenage métallique et à l'utilisation combinée de roulements à billes et à aiguilles.**
- **Maniabilité optimale grâce au design ergonomique et au revêtement Softgrip, poids réduit.**

SuperCut – machine oscillante extrêmement puissante à vitesse de travail maximale, pour un usage professionnel.

- **Puissant mouvement d'oscillation: Amplitude de 2 × 2,0 degrés.**
- **Système antivibrations avec moteur autoportant (découplage du carter).**

Machine oscillante à **moteur EC sans charbons**.

Appareil sans fil de la toute dernière génération offrant une puissance identique à celle d'un appareil filaire.

Norme:

SuperCut – machine oscillante extrêmement puissante à vitesse de travail maximale, pour un usage professionnel.

- **Applications quasi illimitées (sciage, meulage, grattage, tronçonnage, râpage) grâce au mouvement oscillant (faible dégagement de poussières).**
- **Réglage progressif électronique de la vitesse de rotation pour une utilisation optimale.**
- **Qualité et stabilité maximales grâce au carter d'engrenage métallique et à l'utilisation combinée de roulements à billes et à aiguilles.**
- **Maniabilité optimale grâce au design ergonomique et au revêtement Softgrip, poids réduit.**

Livraison:

Chargeur, valise de transport.

Remarque(s):

Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir codes art. 073835 et suivants et 073845.

Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Fein Type E 18 V

Référence fabricant: AFSC 18 QSL

Capacité de la batterie: 6 Ah

Tension de la batterie: 18 V

Porte-outils: StarlockMax, StarlockPlus, Starlock

Nombre d'oscillations: 10000 - 19500 min⁻¹

Angle d'oscillation: 4 degré

Description technique

Référence fabricant	AFSC 18 QSL
Poids	1,8 kg
Tension de la batterie	18 V
Nombre d'oscillations	10000 - 19500 min ⁻¹
Capacité de la batterie	6 Ah
Porte-outils	StarlockMax, StarlockPlus, Starlock
Approche d'angle plateau-support	80 mm
Type de batterie	Lithium-ion
Nombre de batteries incluses	2
Angle d'oscillation	4 degré
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Emballage	Valise
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Fein Type E 18 V
Type de produit	Machines oscillantes

Accessoires

Batterie Li-Ion Type de batterie, tension de la batterie FE18 V	073834 FE18
Batterie Li-Ion Type de batterie, tension de batterie FE18 V	073835 FE18
Batterie Li-Ion Type de batterie, tension de batterie FE18 V	073837 FE18
Batterie Li-Ion Type de batterie, tension de la batterie FE18 V	073838 FE18
Batterie Li-Ion Type de batterie, tension de la batterie FE18_EV	073838 FE18_E
Chargeur sans fil Type FE80	073845 FE80