



Perceuse-visseuse sans fil, Type: 7113226H1



Données de commande

N° commande	070205 7113226H1
GTIN	2050002046511
Classe d'article	03F

Description

Exécution:

Perceuse-visseuse sans fil à 2 et 4 vitesses

- Pour des perçages et des vissages de précision.
- Régulation de vitesse électronique pour un pré-perçage et un vissage fiable et en douceur, rotation à droite/à gauche.
- Carter d'engrenage métallique robuste pour une longue durée de vie.
- Bon équilibrage du poids et bonne ergonomie avec inserts Softgrip pour une utilisation continue sans fatigue.
- Progression maximale grâce aux batteries 18 V ProCore AMPShare: La technologie COOLPACK 2.0 prolonge la durée de vie des batteries de 135%. La technologie d'élément ultra-moderne et la gestion intelligente de la batterie garantissent une puissance supplémentaire de 87% par rapport aux batteries classiques.

Perceuse-visseuse sans fil à 2 vitesses à moteur sans charbons.

- Moteur EC POWER-Drive nécessitant peu d'entretien avec couple élevé et protection contre la surcharge.
- Dispositif mécanique de réglage du couple sur 22 niveaux, niveau de perçage supplémentaire.

Avantage(s):

Réglage mécanique du couple sur 22 niveaux.

Livraison:

Avec batterie et chargeur. Avec mandrin porte-foret, clip ceinture, valise de transport et chargeur.

Description technique

Plage de serrage mandrin à serrage rapide	1,5 - 13 mm
Ø perçage hélicoïdal max. dans le bois	50 mm
Vibrations maximales suivant EN	<2,5 m/s ²
Type de moteur	Moteur sans charbons
Poids	1,7 kg
Capacité de la batterie	3 Ah
Utilisation type	Strong
Vitesse de rotation max. 1 ^{ère} vitesse	450 min ⁻¹
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Fein Type E 18 V
Tension de la batterie	18 V
Couple max. doux	32 Nm
Vitesse de rotation max. 2 ^{ème} vitesse	2000 min ⁻¹
Référence fabricant	ABS 18 QC
Ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier	13 mm
Couple max. dur	60 Nm
Emballage	Valises
Nombre de batteries incluses	2
Type de batterie	Lithium-ion
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
pour matériau	Acier
pour matériau	Bois
Type de produit	Perceuse-visseuse
USP1	18 V, 2 vitesses

USP2

Plage de serrage du mandrin
à serrage rapide 1,5-13,
dans une valise de transport

Accessoires

Batterie Li-Ion Type de batterie, tension de batterie FE18 V	073837 FE18
Kit de base batterie Type 92604324	073832 92604324
Perceuse-visseuse sans fil Type 71132264	070205 71132264