

Mitutoyo**Pied à coulisse numérique IP67, Plage de mesure: 300mm****Données de commande**

N° commande	412623 300
GTIN	4946368727912
Classe d'article	44A

Description**Exécution:**

Pied à coulisse électronique avec système Absolu et grand affichage bien lisible. Résistant à l'eau, à l'huile et aux poussières. Grâce à sa faible consommation d'énergie, 18000 h d'utilisation continue sur pile (réf. 300: 5000 h). L'appareil se met automatiquement en marche et s'arrête automatiquement lorsqu'il n'est pas utilisé pendant plus de 20 minutes.

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. 357.

Description technique

Lecture	0,01 mm
Code art. piles/batteries incluses	081560 357
Jauge de profondeur	forme carrée 3,7×1,4
Sauvegarde des valeurs mesurées	Réglage unique du point zéro
Valeur mesurée et point zéro conservés après la sortie du mode Veille	oui
Jauge de profondeur disponible	oui
Etalonnage	A1
Nombre de piles incluses	1

Plage de mesure	0 - 300 mm
Norme	ISO 13385
Longueur de bec	64 mm
Arrêt automatique	oui
Indice de protection IP	IP 67
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Ecart de mesure E MPE	±0,03 mm
Méetrologie	numérique
Matériau	Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces	trempé
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Pieds à coulisse universels

Services

Etalonnage Pieds à coulisse / jauges de profondeur Plage de mesure maximale 300 mm	021000 300
Étalonnage DAkkSPied à coulisse / jauge de profondeur Plage de mesure maximale 300 mm	021010 300