

**KÄRCHER****Aspirateur eau-poussières, Référence fabricant: NT75APMETC****Données de commande**

N° commande	078521 NT75APMETC
GTIN	4039784727298
Classe d'article	07C

**Description****Exécution:**

Puissant **aspirateur eau-poussières** polyvalent avec puissance d'aspiration élevée, construction compacte, range-flexible et support pour accessoires sur l'appareil. **Arrêt automatique** une fois le réservoir plein.

- **Le filtre plissé plat permet de basculer immédiatement l'aspiration eau/poussières sans retirer le filtre.**
- **Le système de décolmatage de filtre automatique Tact permet un travail sans interruption, une réduction des frais d'entretien et une longue durée de vie du filtre.**
- **Le bouton de commande central permet de passer aisément d'un programme d'aspiration à l'autre.**
- **Avec châssis basculant TC et fixation aisée du flexible d'aspiration.**
- **Aspirateur industriel bimoteur professionnel avec réservoir en inox.**
- **Réservoir robuste de 75 litres avec pare-chocs et roulettes directrices en métal.**
- **Puissance d'aspiration quasi constante grâce au décolmatage de filtre efficace semi-automatique AP par déclenchement manuel du soufflage.**

**Livraison:**

Avec flexible pour vidange de liquides.

Avec flexible d'aspiration avec coude, tube d'aspiration métallique 2x0,5 m, embouts pour sols et fentes, sachet-filtre plissé plat ou sachet-filtre en papier.

**Remarque(s):**

Pour les huiles et milieux huileux, utiliser l'aspirateur industriel 078522.

## Description technique

Poids	26,5 kg
Hauteur	995 mm
Référence fabricant	NT 75/2 Ap Me Tc *E
Niveau sonore	73 dB(A)
Largeur	505 mm
Longueur	700 mm
Puissance absorbée	2760 W
Débit volumique d'air	2x74 l/s
Volume du récipient	75 l
Longueur câble	10 m
Dimensions nominales raccords	40 mm
Décolmatage de filtre	Nettoyage de filtre semi-automatique ApClean
Classe de poussières – aspirateur	L
Nombre de moteurs	2
Dépression	254 mbar
Longueur flexible d'aspiration	4 m
Particularité	Cuve en inox, châssis basculant
Systèmes de filtrage	Filtre plissé plat
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Type de produit	Aspirateurs eau-poussières

## Accessoires

Embout pour fentes, étroit, 13 mm Dimensions nominales raccords DN40

078528 DN40

Buse oblique en caoutchouc Dimensions nominales raccords DN40	078527 DN40
Jeu de sachets filtres5 pièces Pour type d'aspirateur NT65	072808 NT65
Filtre plissé plat Pour type d'aspirateur NT65	072809 NT65